





■ セット内容


(A) ヘッドライト本体 (B) バッテリーボックス (C) ヘッドバンド
(D) 専用充電電池(型番:GA-02) (E) 専用充電ケーブル(型番:GA-01)
(F) 専用ACアダプター (G) ヘルメットホルダー × 4個

■ 各部の名称


(1) ヘッドライトスイッチ (2) モーションセンサー (3) モードインジケーター
(4) フォーカスコントロールベゼル (5) 白色LED (6) 後部認識灯スイッチ
(7) 後部認識灯 (8) バッテリーボックス充電ジャック (9) バッテリー充電ジャック
(10) バッテリーカバー (11) 充電コネクタ (12) チャージングインジケーター
(13) USBコネクタ (14) プラグ (15) USBジャック




ヘッドバンド取付方法




ヘルメットホルダー取付方法




可動式ヘッド



充電方法




機能説明



GH-010RG

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意



警告

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しい向きで入れてください。
	電池残量がなくなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に交換してください。
	電池カバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりしめてください。
暗 い	電池残量が少なくなっている。	専用充電電池を充電するか、新しい乾電池に交換してください。
充電時 チャージング インジケーターが 赤点滅する	専用充電電池の 入れ方が逆になっている。	専用充電電池を正しい向きで 入れてください。
	専用充電電池が入っていない。	専用充電電池を入れてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、ユーザー登録時の「ユーザー登録完了メール」を印刷し、故障内容を添えて弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。ユーザー登録をされていない場合は、お客様の連絡先(名前、住所、電話番号)・故障内容を明記のうえ、購入証明書添えて製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のURLからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ	http://www.gentos.jp/support/
サポート情報ページ	

使用方法、ユーザー登録などのお問い合わせは・・・



修理に関するご相談/修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7
	【受付時間】 10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)	0120-73-1668
	※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。	

ジェントス株式会社 物流センター 修理係	TEL.048-788-1311
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97	【受付時間】 10:00～18:00(土日祝日・弊社休日を除く)
	FAX.048-770-6111 [24時間受付]

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

国内保証規定

- Webによるユーザー登録をもって、5年保証の対象とさせていただきます。
- Webによるユーザー登録は製品購入後30日以内とさせていただきますので、製品購入後早急にユーザー登録されることをお勧めします。未登録の場合は、1年保証とさせていただきます。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証期間内に限り規定に基づき無料で修理・交換いたします。
- 5年保証の適用範囲は本体のみが対象です。電池、ストラップ等の付属品、消耗品については対象外とさせていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は製品にユーザー登録完了メールを印刷したもの、または購入証明書を添えてお買い上げ店または弊社へご持参、送付ください。持込みの交通費、または送付した際の送料及び諸経費については、お客様のご負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - 誤用・乱用及び取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害などの災害による故障。
 - 分解や不当な修理、改造及び異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化。
 - 経年変化による変色や素材の劣化。
- 登録いただいたシリアル番号と製品本体のシリアル番号が一致しない場合。
- 修理期間中の代替機のご用意はございません。
- 保証期間中に何らかの理由により修理及び交換が出来ない場合は、同等品との交換により対応させていただきます場合がございます。
- 本保証の適用範囲は本製品のものに限り、本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

専用リチウムポリマー充電電池について

● 充電時の注意

- ・充電は周辺温度が約5～35℃の範囲内で行なってください。
- ・必ず付属の専用充電ケーブルを使い、正しく接続して充電してください。
- ・充電時間及び点灯時間はあくまで目安であり、本体(専用充電電池)の使用環境により異なります。

● 使用時の注意


- ・万一、製品に異常を感じた際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店まで点検を依頼してください。
- ・高温状態で充電・使用・保管を行なうと専用充電電池の性能が著しく劣化します。

● 保管時の注意

- ・満充電状態、または電池残量の極端に少ない状態で保管は避けてください。充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ※本製品の専用リチウムポリマー充電電池の充放電サイクルは約300回です。
充電しても点灯時間が著しく短くなってきた場合は、専用充電電池の寿命ですので新しい専用充電電池をご購入ください。

● 初めてお使いになる場合及び長期間使用しなかった場合

- ・充電電池は長期間使用しなかった場合、自己放電により容量が低下します。
ご使用前に充電してください。



仕 様	高輝度チップタイプ白色LED × 1 個
使用光源	約 300ルーメン (Highモード時)
明 る さ	約 150ルーメン (Midモード時)
	約 30ルーメン (Ecoモード時)
使用電池	専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 充電時間: 約3時間 充電回数: 充放電約300回※ または、単4形アルカリ電池 × 4本 (別売)
ヘッドライト	実用点灯(Highモード) 約 6時間
点灯時間	実用点灯(Midモード) 約 13時間
	実用点灯(Ecoモード) 約 54時間
後部認識灯	点灯 約 190時間
	点滅 約 190時間
照射特性	フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム ↔ ワイドビーム (無段階調節)
照射距離	53m (最大時: ノーマルビーム時)
本体サイズ	【ヘッド部分】 約 幅79.7 × 高さ34.5 × 奥行31.9mm 【バッテリー部分】 約 幅91.6 × 高さ58.6 × 奥行30.5mm
本体質量	約 145g (電池含む)

※ 充電回数が約300回を超えると、充電電池の容量は初期容量から約20%減少します。
※ 充電時間: 約3時間(付属の専用ACアダプターを使用した場合。充電時間は使い切った充電電池を満充電する場合の目安で、電池残量や使用頻度、周囲温度、USB接続機器によって変化します。)
※ 点灯時間は連続点灯させた場合の数値です。点灯・消灯をくり返すと点灯時間は短くなります。
※ 別売の乾電池(単4形アルカリ電池 × 4本)でも使用できますが、その場合は上記仕様とは異なります。
※ 照射距離とは、満月の月光のように明るさで照らすことのできる距離をいいます。
※ 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※ 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

SPECIFICATION	ANSI FL1 STANDARD
High	300 LUMENS
Mid	150 LUMENS
Eco	30 LUMENS
6h	13h
53m	37m
690cd	340cd
70cd	70cd
IP66	2m